

品番：EA897AN-61

品名：AC100V ミストファン(水道直結型)



販売価格	38,700円(税抜)／ 42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜)／42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/08/24 17:21現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



タンク吸水がいらない水道直結型ミストファン

仕様

メーカー	XPOWER(Xパワー)	商品名	FM-48
型番	XP10105	電源	AC100V
消費電力(50/60Hz)	140W	消費電流	1.4A
最大風量	350CFM	回転数	950・1100・1300min-1
サイズ	337(W)×312(D)×385(H)mm	重量	4.7kg
コード長	2.15m	ホース長	3m
材質	本体:ポリプロピレン		
吹出口は4ヶ所			
風量は3段階に調整可能			
吹き出し角度を210°調整可能			
噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能			
ノズルは取り外し可能			
水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付き			
初夏～暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン			

作業現場の熱中症対策に

屋外作業や現場などの周囲温度（最大-4℃程度）を下げることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.