

品番：EA897AR-16

品名：5HP/200mm [エア-式]送風機

	販売価格	112,000円(税抜)／123,200円(税込)		
	カタログ価格	112,000円(税抜)／123,200円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/20 22:05現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
カタログページ				



仕様

メーカー	アクアシステム	型番	AFR-08NL
ファン径	200mm	使用コンプレッサー	5馬力(3.75kW)
最大風量	120m3/分	サイズ	297(W)×337(D)×312(H)mm
重量	7.7kg	最大回転数	3300rpm
使用空気圧	0.4～0.6MPa	エアー消費量	0.35m3/分
材質	本体:スチール、羽根:樹脂	エア接続口	エアカプラプラグ(オス)
用途	熱中症対策 新型コロナなど感染症対策 乾燥作業の効率化 高温な場所、乾燥室での空気循環に	注意	※防爆については、所轄の消防署により見解が異なる場合がございますのでご確認ください。
防爆地域・発熱危険地域での換気・循環・送風の効率化 オイル給油作業の削減に			
軸流型			
無給油エアモーター搭載			
サーキュレーターとして活躍			
安定した作りで倒れにくい			
連続運転可能な長寿命モーター			

駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能
エアバルブの絞りで回転数を無段階調整
ルブリケータなしでオイル不要
ダクトホース(別売:EA897AR-26)を送風機に接続してマンホール・タンク内の換気や送風に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.