

品番：EA897AR-6

品名：3HP/450mm [エア-式]工場扇(キャスター型)



販売価格	85,900円(税抜)／ 94,490円(税込)		
カタログ価格	85,900円(税抜)／94,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アクアシステム	型番	AFF-18NL
ファン径	600mm	首振角度	左右70°
俯仰角度	7段階(70°)	サイズ	525×536×792(H)mm
重量	10.4kg	最大風量	250m3/分
材質	本体:スチール 羽根:アルミ(4枚羽根)	使用空気圧	0.4～0.6MPa
空気消費量	0.33m3/分	最大回転数	1800rpm
使用コンプレッサー	3HP	エア-接続口	エアカプラプラグ(オス)
注意	※防爆については、所轄の消防署により見解が異なる場合がございますのでご確認ください。		

無給油エアモーター搭載 ルブリケータなしでオイル不要でご使用可能です。連続運転可能な長寿命モーターで防爆地域でも使用可能です。
連続運転可能な長寿命モーター
エアバルブの絞りで回転数を無段階調整
安定した作りで倒れにくい
熱中症対策

乾燥作業の効率化
高温な場所、乾燥室での空気循環に
化学プラント工場や塗装工場、自動車 運搬船用、造船所などの工場だけでなくトンネル工事やLPガス・スタンド地下タンク内 換気用 防爆ファンの代わりや船、デッキのマンホールに設置するなど用途は様々です。
キャスタータイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.