

品番 : EA897AS-1

品名 : AC100V・95W/ 435mm 工場扇(スタンド型)



販売価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 89 (2026/01/10 02:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0060ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	KF-431S
※注意※	【お客様組立品】	電源	AC100V(50/60Hz共用)
消費電力	80/95W(50/60Hz ※強の場合)	ファン径	435mm
羽枚数	4枚	首振角度	左右約75度
俯仰角度	3段階	風量	3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
材質	スチール、ポリプロピレン 羽根:樹脂製	サイズ	800(W)×700(D)×1120~1430(H) mm
重量	5.0kg	コード長	約1.8m
回転数	50Hz:1334回/分 60Hz:1413回/分 ※強運転時	付属品	前パネル(外して使用も可能)

スパイラル気流

独自の前パネルでパワフルな送風。
より遠くに風を飛ばします。

スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、サーキュレーターのような直進性の風を実現。

通常の工業扇同様に広範囲に強い風を送ります。

ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。

〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。

代替品



品番	EA897AF-1A
コメント	ファン径:450mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.