

品番：EA897AS-3A

品名：AC100V・95W/ 435mm 工場扇(据置型)



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 76 (2026/07/08 03:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0060ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	KF-431K
※注意※	【お客様組立品】	ファン径	435mm
コード	約1.8m	電源	AC100V(50/60Hz共用)
消費電力	80/95W 75/87W 70/80W	重量	4.2kg
サイズ	510×340×620～670(H)mm	俯仰角度	下向き:20度 上向き:40度
回転数	50Hz:1334回/分 60Hz:1413回/分 ※強運転時	付属品	前パネル(外して使用も可能)
首振り角度	左右約75度		

3段速調式(強・中・弱)

コンパクトサイズなので、通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。

低い位置に床置きできる高さのない据え置き型。

強力スポット送風できるスパイラル形状の前カバー付

スパイラル形状の前カバーを付けることで強カスポット送風を実現、より遠くへ風を送る工業扇風機 据え置き型です。

### 代替品



**品番** EA897AY-3  
**コメント** ファン径:450mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.