品番: EA897AS-3A

品名: AC100V·95W/435mm 工場扇(据置型)



販売価格	18,600円 (税抜)/20,460円(税込)				
カタログ価 格	18,600円(税抜)/20,460円(税込)				
在庫数	最新在庫: 44 (2025/11/22 06:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0060ページ				









この商品はお客様組み立て品です

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	KF-431K
※注意※	【お客様組立品】	ファン径	435mm
コード	約1.8m	電源	AC100V(50/60Hz共用)
消費電力	80/95W 75/87W 70/80W	重量	4.2kg
サイズ	510×340×620~670(H)mm	俯仰角度	下向き:20度 上向き:40度
回転数	50Hz:1334回/分 60Hz:1413回/分 ※強運転時	付属品	前パネル(外して使用も可能)
首振り角度	左右約75度		

3段速調式(強·中·弱)

コンパクトサイズなので、通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。

低い位置に床置きできる高さのない据え置き型。

強力スポット送風できるスパイラル形状の前カバー付

スパイラル形状の前カバーを付けることで強力スポット送風を実現、より遠くへ風を送る工業扇風機 据え置き型です。

代替品



品番 EA897AY-3

コメント ファン径:450mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.