品番：EA897AS-4

品名：AC100V･ 95W/ 435mm 工場扇(壁掛型)

販売価格	18,600円（税抜）／ 20,460円（税込）			
カタログ価格	18,600円（税抜）／20,460円(税込)			
在庫数	最新在庫：60　（2025/07/06 15:55現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0060ページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	KF-431W
※注意※	【お客様組立品】	電源	AC100V（50/60Hz共用）
消費電力	80/95W（50/60Hz ※強の場合）	ファン径	435mm
羽枚数	4枚	首振角度	左右約75度
俯仰角度	4段階	風量	3段階：強(3)、中(2)、弱(1)
材質	スチール、ポリプロピレン 羽根：樹脂製	サイズ	500×300×530(H)mm
重量	4.0kg	コード長	約1.8m
付属品	前パネル（外して使用も可能）		

スパイラル気流

独自の前パネルでパワフルな送風。
より遠くに風を飛ばします。

スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、
サーキュレーターのような直進性の風を実現。

通常の工業扇同様に広範囲に強い風を送ります。

工場だけでなく、更衣室や小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。

更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。

〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。

代替品

品番 EA763F-23

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.