品番: EA897AY-2

品名: AC100V·135W/ 450mm 送風機



販売価格	40,300円 (税抜)/ 44,330円(税込)				
カタログ価格	40,300円(税抜)/44,330円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 09:12現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0060ページ				









仕様

メーカー	山崎産業(CONDOR)	型番	E-103-N
商品名	スーパーファンN	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	135/170W(50/60Hz)	ファン径	450mm
サイズ	530(W)×550(D)×800(H)mm	風量	158/199m3/分(50/60Hz)
重量	8.7kg	材質	羽根:ABS樹脂
コード長	約9.7m	首振り角度	左右90°上下3段階調節
スイッチ	押しボタン式(強・中・弱)		

持ち運びに便利なハンドル付きタイプ

ストッパー付きキャスター付(3個)

〈工場扇使用上の注意〉

長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。 ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。

- ●スイッチを入れてもハネが回らない。
- ●ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。
- ●回転するときに異常な音や振動がある。
- ●モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。
- ●本体が変形している。



品番 EA897AS-3A

コメント 据置型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.