


品番 : EA897AY-3

品名 : AC100V・143W/ 450mm 工場扇(据置型)




販売価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
カタログ価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0060ページ		



仕様

メーカー	山崎産業(CONDOR)	型番	E-103-S
商品名	スーパーファンS	用途	床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥などに
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	143/150W(50/60Hz)
ファン径	450mm	サイズ	515(W)×330(D)×590(H)mm
風量	155/171m3/分(50/60Hz)	重量	5.8kg
材質	羽根:ABS樹脂	コード長	約9.7m
首振り角度	左右60°上下3段階調節	スイッチ	ロータリー式(強・中・弱)
フレームに滑り止め付き			

代替品

	品番 EA897AY-2 コメント キャスタータイプです
--	---------------------------------

