


品番：EA897B-23

品名：DC18.0V 電動エアダスター(充電式)



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 11:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0836ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RA18DA(NN)
仕様	本体のみ	サイズ	224×94×250(H)mm
電源	マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah	使用電圧	18V
重量	1.15kg	全負荷回転数	89,000rpm
モーター	直流ブラシレスモーター	最大風量	0.70m ³ /分
風速	最大:122m/s 平均:100m/s	最高圧力	18 kPa/2.61 PSI
作業時間	約19分	付属品	エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント

ピンポイントに狙えて小回りが利く、小型軽量で高風速。

蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利。

トリガースイッチで無段階に風速調整が可能。

スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。

吹き飛ばしだけでなく、吸込みもできる吸引アタッチメント付属。

使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能。

吊り下げ用フック、LEDライト付き

蓄電池・充電器別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.