

品番 : EA897B-2A

品名 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)



販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0836ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RB18DC(NN)
風量	0～2.8m ³ /min(EA813HE-16装着ノズルなし時) 0～3.5m ³ /min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)	風圧	EA813HE-16装着、ノズル取付時: 0～3.8kPa EA813HF-17A装着、ノズル取付時: 0～5.5kPa
バッテリー	14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16) 18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)	充電器	AC100V
充電時間	約25分	回転数	0～17,000rpm(EA813HF-16装着時) 0～20,000rpm(EA813HF-17A装着時)
サイズ	490×150×207(H)mm (EA813HF-17A装着時)	重量	1.7kg(EA813HF-16装着時) 1.8kg(EA813HF-17A装着時)
風速	EA813HE-16装着、ノズル取付時 平均:62m/s、最大:79m/s EA813HF-17A装着、ノズル取付時 平均:78m/s、最大:95m/s	モーター	直流モーター
使用可能蓄電池	スライド式リチウムイオン電池14.4V (BSL14XXシリーズ)・18V (BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)	一充電当たりの連続使用時間	EA813HE-16装着 弱:約210分、中:約100分、強:約30

	※従来の蓄電池(BSL3620、 BSL3625、BSL3626、BSL3660)は ご使用になれません。		分 EA813HF-17A装着 弱:約130分、中:約55分、強:約20分
付属品	ノズル(200mm)		
無段变速			
吸い込み、吹き飛ばしが可能			
風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。 ※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスプロワ)			
スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段变速スイッチで思い通りの風量調整ができます。			
オンロックボタンで連続作業がラクにできます。			
低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。			
集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)			
14.4Vリチウムイオン電池も使用可能			
電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.