

品番：EA897B-8A

品名：DC36.0V 電動ブロワ(充電式・バッテリー2個付)



販売価格	92,600円(税抜) / 101,860円(税込)		
カタログ価格	92,600円(税抜) / 101,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 11:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0836ページ		



エンジンブロワに匹敵する大風量を実現

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RB36DA(2XPZ)
用途	屋外での落ち葉の清掃などに	サイズ(W×D×H)mm	940×242×267
回転数	モード1:0~14,000回/分 モード2:0~16,500回/分 モード3:0~18,500回/分 モード4:0~20,500回/分 ターボモード:0~24,000回/分	風量	モード1:0~460m3/時 モード2:0~560m3/時 モード3:0~630m3/時 モード4:0~680m3/時 ターボモード:0~800m3/時
風速	モード1:0~30m/秒 モード2:0~36m/秒 モード3:0~40m/秒 モード4:0~45m/秒 ターボモード:0~53m/秒	連続作業時間	【EA813HF-17B使用時】 モード1:約29.5分 モード2:約19.5分 モード3:約13.0分 モード4:約9.5分
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)、電池残量表示付き	充電時間	25分
充電器	AC100V(USB端子付き)	重量	3.6kg(バッテリー装着時)
付属品	充電器×1、直噴管×1、バッテリー×2、電池カバー×2		

4段階切替え、ターボモード搭載

高効率で経済的なブラシレスモーター採用

軽量・コンパクトなボディにより取り回しが良く作業効率が上がります

ターボモードはモーターおよび電子回路保護のため切替え後、10秒間の作動になります。
繰り返し使用する際は再び、ターボモードに切り替えてください。

無段変速機能付

代替品

	<p>品番 EA897B-8B</p> <p>コメント 最大風量・風速UP、ノズル追加等</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.