品番: EA897BB-10

品名: AC100V/630W 電動ブロワ



販売価格	14,100円 (税抜)/ 15,510円(税込)					
カタログ価 格	14,100円(税抜)/15,510円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/20 00:34現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログ ページ	0860ページ					





仕様

メーカー	京セラ	型番	ABL3500VDX	
電源	AC100V、630W	回転数	8000~16000rpm	
風量	1.7~3.5m3/min	風圧	1.3~5.5kPa(130~560mmAq)	
コード長	5m	サイズ	ノズル有時:447×167×198(H)mm ノズル無時:247×167×198(H)mm	
重量	1.7kg	付属品	ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.4 L)、 フレキシブルホース(1m)、スキマ ノズル	
替カーボンブラシ	EA813RA-11			
替カーボンブラシ	EA813RA-11		ノズル	

吸い込み、吹き飛ばし、集じんにも

本体二重絶縁構造、無段変速

無段変速、調節できる豊富な風量

狭いところ、隙間などの吸込み、吹出し清掃に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.