品番: EA897BB-6A

品名: AC100V/630W 電動ブロワ



販売価格	12,700円 (税抜)/13,970円(税込)					
カタログ価格	12,700円(税抜)/13,970円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/20 00:33現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0860ページ					





仕様

11.17家				
メーカー	京セラ	型番	ABL3500V	
風量	ノズル有:1.2~2.5m3/min ノズル無:1.2~3.5m3/min	風圧	1.3~6.6kPa	
電源	AC100V·630W	コード長	5m	
回転数	8000~16000rpm	サイズ	ノズル有時:447×167×198(H)mm ノズル無時:247×167×198(H)mm	
重量	1.7kg	最大風速	ノズル有:44.2~92.2m/s ノズル無:12.7~26.2m/s	
ノズル先端内径	24mm	ノズル本体取付側	内径40×外径51mm	
替カーボンブラシ EA813RA-11		付属品	ノズル(220mm) ダストバッグ(1.4L)	
本体二重絶縁構造				

吸込み、吹き飛ばし機能付

無段変速、作業に合わせ風量調節