

品番：EA897BB-6A

品名：AC100V/630W 電動ブロワ



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 13:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0842ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	ABL3500V
風量	ノズル有: 1.2~2.5m <sup>3</sup> /min ノズル無: 1.2~3.5m <sup>3</sup> /min	風圧	1.3~6.6kPa
電源	AC100V・630W	コード長	5m
回転数	8000~16000rpm	サイズ	ノズル有時: 447×167×198(H)mm ノズル無時: 247×167×198(H)mm
重量	1.7kg	最大風速	ノズル有: 44.2~92.2m/s ノズル無: 12.7~26.2m/s
ノズル先端内径	24mm	ノズル本体取付側	内径40×外径51mm
替カーボンブラシ	EA813RA-11	付属品	ノズル(220mm) ダストバッグ(1.4L)
本体二重絶縁構造			
吸込み、吹き飛ばし機能付			
無段変速、作業に合わせ風量調節			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

