

品番 : EA897BB-8SA

品名 : DC14.4V 電動ブロワ(充電式)



販売価格	44,100円(税抜)／48,510円(税込)		
カタログ価格	44,100円(税抜)／48,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DBL140※ESCOオリジナルセット品
バッテリー	14.4V(リチウムイオン3.0Ah)	充電時間	約27分
連続使用時間	(強):約21分、(弱):約30分	サイズ	555×163×225mm
重量	1.8kg(電池パック含む)	付属品	ノズル(220mm)、ベルトフック、バッテリー、充電器
風量	0~2.3m <sup>3</sup> /min(強)	風圧	0~3.5kPa
充電器	AC100V		

吸い込み、吹き飛ばし

無段变速

取り回し良好なコンパクトボディ

風量の強弱を簡単に切り替えできるスイッチ付

電池残量表示付

#### 代替品

	品番 EA897BB-9A
	コメント 本体のみ、DC18V、型番DBL180



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.