

品番：EA897BB-8SB

品名：DC14.4V 電動ブロワ(充電式)



販売価格	42,600円(税抜)／46,860円(税込)			
カタログ価格	42,600円(税抜)／46,860円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 23:45現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	京セラ	型番	DBL140※ESCOオリジナルセット品
バッテリー	14.4V(リチウムイオン3.0Ah)	充電時間	約27分
連続使用時間	(強):約21分、(弱):約30分	サイズ	555×163×225mm
重量	1.8kg(電池パック含む)	風量	0～1.7m3/min(ノズル有) 0～2.3m3/min(ノズル無)
最大風速	0～62.7m/s(ノズル有) 0～17.2m/s(ノズル無)	風圧	0～3.5kPa
充電器	AC100V	付属品	ノズル(220mm)、ベルトフック、バッテリー、充電器
用途	・各種機械の清掃 ・作業現場の清掃 ・木材の切屑の吹き飛ばし ・乾燥作業		
吸い込み、吹き飛ばし			
無段変速			
取り回し良好なコンパクトボディ			
風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付			
電池残量表示付			

代替品

	品番 EA897BB-59B コメント DC14.4Vバッテリー互換性なし
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.