



品番：EA897CC

品名：AC100V/43.0kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)



販売価格	232,000円(税抜) / 255,200円(税込)		
カタログ価格	232,000円(税抜) / 255,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0064ページ		



仕様

メーカー	オリオン (ORION)	型番	HPE370
周波数	50/60Hz	熱出力	弱:32.0kW、強:43.0kW
油タンク容量	46L	風量(50/60Hz)	強:18000/19000L/min、弱:15000/14000L/min
燃焼持続時間(強/弱)	10/14時間	電源	AC100V・145W(50Hz)、160W(60Hz)
サイズ	1013×535×788(H)mm	重量	36kg(タンク空時)
角度変更	上40°、下40°	安全装置	対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報、ファン回転異常停止
使用燃料	灯油(JIS 1号)	暖房のめやす	木造:55坪 コンクリート:77坪
消費電力(50/60Hz)	点火時:150/160W 燃焼時:120/135W	運転音(50/60Hz)	70/71dB
燃焼方式	高圧噴霧式	ダクト口径	φ278mm以上
周波数切替	不要	コード長	2.5m
燃料消費量	強:4.4L/h、弱:3.3L/h		

安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。

強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。

停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。

過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。

電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。

点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。

ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。

運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。

燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します。

送風のための運転ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.