

品番：EA897CD-1A

品名：AC100V/18.2kw ジェットヒーター(50/60Hz兼用)



販売価格	142,000円(税抜)／156,200円(税込)		
カタログ価格	142,000円(税抜)／156,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/28 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

使用燃料	灯油(JIS1号)	油タンク容量	22L
燃焼持続時間	11～23時間	定格電圧	単相 100V
定格消費電力	点火時: 67W(50Hz)、64W(60Hz) 燃焼時: 56W(50Hz)、53W(60Hz)	熱出力	18.2～9.1kW(3段階) 15600～7860kcal/h
燃料消費量	1.87～0.94L/h	運転音	48db(50Hz)、50db(60Hz)
サイズ	504×496×870(H)mm	重量	27kg(タンク空時)
電源コード長	2.5m		
全周囲加温タイプ			
回転霧化式			
安全装置	チャイルドロック、 警報モニタ、耐震自動消火、 点火安全、停電安全、過熱防止、 過負荷保護、ファン異常検知、 油切れ検知、高電圧・低電圧警報		
周波数切替不要			
サーキュレーター付			
新型赤熱筒で広く、パワフルで暖かい。			

スピード着火ですぐに温まります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.