


品番：EA897CG

品名：AC100V/ 8.8kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)



販売価格	93,000円(税抜)／102,300円(税込)		
カタログ価格	93,000円(税抜)／102,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/01 06:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		



仕様

メーカー	オリオン (ORION)	型番	HPE80A
熱出力(強/弱)	8.8/6.3kW	使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量(強・弱)	0.91/0.65L/h	油タンク容量	7.3L
燃焼持続時間(強・弱)	8/11時間	熱風吹出量(強・弱)	2.3/2.0m3/min
角度変更(ルーバー角)	上17°、下17°	電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力(50 /60Hz)	点火時:47/52W、燃焼時:35/39W	運転音(50/60Hz)	58/54dB
燃焼方式	回転霧化式	周波数切替	不要
サイズ	535×255×420(H)mm	重量	11.5kg (タンク空時)
安全装置	対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、油切れ検知、ファン回転異常停止	用途	建築現場内装、塗料作業の乾燥、自動車整備工場、板金工場
弱燃焼モードで灯油消費量30%カットのエコ設計			
ロータリーガス化バーナー搭載で58dB以下の低運転音			
運搬や転倒時に灯油がこぼれにくい設計			
家庭内の暖房には使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.