

品番：EA897CM-5

品名：AC100V/36.0kW赤外線ヒーター(50/60Hz兼用)



販売価格	221,300円(税抜) / 243,430円(税込)		
カタログ価格	221,300円(税抜) / 243,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/30 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	KH-115D
周波数	50/60Hz	熱出力	50Hz:38kW 60Hz:36kW
油タンク容量	35L	燃焼持続時間	50Hz:9時間 60Hz:9.5時間
燃料消費量	3.86/3.6L/h	電源	100V
消費電力(50/60Hz)	燃焼時:80/70W 点火時:110/100W	コード長	約2.0m
サイズ	800(W)×680(D)×810(H)mm	重量	約41.5kg
角度可変	上20°、下20°	安全装置	対震自動消火/炎監視制御/過熱防止 /過負荷保護/停電安全
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	騒音値(50/60Hz)	75/76dB
暖房の目安	木造:約45坪 コンクリート:約62坪	用途	広い空間の暖房に。
注意	・標高が高いところ(1000m以上)では、 空気が薄くなり着火、燃焼ができない 場合がありますので、ご注意ください。 ・暖房目安は設定温度20℃で温暖地 の算出です。(熱出力を基準とした目 安です。十分な換気を行ってくださ		

い。)使用環境、断熱材の種類、厚みにより、変化いたします。また、設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、ご了承ください。

大型赤外線放熱板でパワフルな暖かさ

大口径565mm赤外線放熱板

※灯油以外は絶対に使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.