

品番：EA897CM-6A

品名：AC100V/17.0kW ジェットヒーター(50/60Hz)



販売価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/08 22:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	KH-17Q
周波数	50/60Hz	熱出力	17kW(50/60Hz)
油タンク容量	11L	燃焼持続時間	約7時間
定格電圧	AC100V	消費電力(50/60Hz)	64W(燃焼時)
サイズ	370×590×570(H)mm	重量	約14.5kg
安全装置	対震自動消火、炎監視制御、過熱防止、過負荷保護、停電安全	使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃焼消費量	1.78L/h	暖房目安	木造:約15坪 コンクリート:約20坪
コード長	約2m	騒音値	67dB
注意	・灯油以外は絶対に使用しないでください。 ・標高の高い所(1000m)以上では空気が薄くなり、着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。		
サーキュレーター内蔵			
スペースを取らないコンパクトサイズ			
小スペースでも楽々設置			

移動も簡単!便利なハンドル付き
放熱板は直径300mm
ON/OFFサーマルプロテクター付き

代替品



品番	EA897CG
コメント	仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.