

品番：EA897CN-1

品名：単相200V/1500W遠赤外線ヒーター(天吊り型)



販売価格	55,300円(税抜) / 60,830円(税込)		
カタログ価格	55,300円(税抜) / 60,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	IFH-10C
電源	200V(50/60Hz)	消費電力	1500W
暖房方式	遠赤外線輻射式	発熱体	シーズヒーター
電流	7.5A	サイズ	1300(W)×150(D)×250(H)mm
重量	約7.5kg		

使用環境に合わせて「天井吊り」「壁掛け」自由自在。床置きが狭くてできない作業場や工場に最適。

屋内の開放的な空間でも快適に暖まることができるので幅広い場所でもご使用ができます。

空気を汚さない遠赤外線ヒーター。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。

スイッチ付

※電源コードはついていません。

※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.