

品番：EA897CN-1B

品名：単相200V/1360W遠赤外線ヒーター(天吊り型)



販売価格	60,700円(税抜) / 66,770円(税込)		
カタログ価格	60,700円(税抜) / 66,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	FIH-15RC
電源	200V(50/60Hz)	消費電力	1360W
サイズ	1335(W)×110(D)×160(H)mm	重量	5.6kg
電流	6.8A	発熱体	シーズヒーター
暖房方式	遠赤外線輻射式	安全装置	・停電復旧時安全装置 ・過熱防止装置 ・電流ヒューズ ・落下時電源遮断装置
使用温度範囲	-10~20℃	付属品	固定金具A×1、固定金具B×2、ノブボルト×2、ネジボルト×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2、固定金具B取付ネジ×4

空気を汚さない遠赤外線ヒーター
体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。

屋内の開放的な空間でもご使用でも快適に暖まることができるので、幅広い場所でもご使用ができます。

使用環境に合わせて「天井吊り」「壁掛け」自由自在、床置きが狭くてできない作業場や工場に最適です。

通電状態が一目わかり、消し忘れが防止できます。

スイッチ付(※電源コードはついていません。)

※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.