

品番：EA897CN-2

品名：単相200V/1700W 遠赤外線ヒーター



販売価格	34,800円(税抜)／ 38,280円(税込)		
カタログ価格	34,800円(税抜)／38,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/10 08:21現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0064ページ		

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	IFH-10TP
電源	200V	消費電力	1700W
電流	8.5A	熱出力	1.7kW
サイズ	350(W)×350(D)×1000(H)mm	重量	約6.5kg
安全装置	転倒時電源遮断		

角度調整が出来るので広範囲にご使用頂けます。
移動に便利なキャスター付です。
灯油やガスなどの燃焼系とは違い、火を使わないので空気の汚れの心配や燃焼系の暖房器のように頻繁に換気が必要ありません。
遠赤外線が体に吸収され、直接芯から温まるため、快適な温かさを実感できます。
わずらわしい灯油の補給が不要です。
熱源はシーズヒーター。衝撃に強く、長寿命・高効率! 作業現場などの厳しい環境にも最適です。
※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。

代替品

品番	EA897CN-2A
コメント	変更点:なし



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.