

品番：EA897CN-2A

品名：単相200V/1700W 遠赤外線ヒーター



販売価格	38,400円(税抜)／ 42,240円(税込)		
カタログ価格	38,400円(税抜)／42,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/23 08:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	IFH-10TP
電源	200V(50Hz/60Hz)	消費電力	1700W
サイズ	350(W)×350(D)×1000(H)mm	重量	約6.5kg
安全装置	転倒時電源遮断	電流	8.5A
熱出力	1.7kW	暖房方式	遠赤外線輻射式

移動に便利なキャスター付です。
角度調整が出来るので広範囲にご使用頂けます。
灯油やガスなどの燃焼系とは違い、火を使わないので空気の汚れの心配や燃焼系の暖房器のように頻繁に換気が必要ありません。
遠赤外線が体に吸収され、直接芯から温まるため、快適な温かさを実感できます。
わずらわしい灯油の補給が不要です。
熱源はシーズヒーター。衝撃に強く、長寿命・高効率!作業現場などの厳しい環境にも最適です。
※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。

代替品

品番	EA897CN-2B
コメント	変更:サイズ、消費電力、電流など



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.