

品番 : EA897CN-2B

品名 : 単相200V/1600W 遠赤外線ヒーター



販売価格	38,400円(税抜)／42,240円(税込)		
カタログ価格	38,400円(税抜)／42,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/01 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	FIH-15RS
電源	200V(50Hz/60Hz)	消費電力	1600W
サイズ	310(W)×430(D)×1110(H)mm	重量	約8.9kg
安全装置	・転倒時電源遮断 ・停電復旧時安全装置 ・過熱防止装置 ・電流ヒューズ	電流	8A
熱出力	1.6W	暖房方式	遠赤外線輻射式
使用温度範囲	-10~20°C	付属品	脚×2、ネジボルト×4、キャップ×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4

遠赤外線が体に吸収され、直接芯から温まるため、快適な温かさを実感できます。

灯油やガスなどの燃焼系とは違い、火を使わないので空気の汚れの心配や燃焼系の暖房器のように頻繁に換気が必要ありません。

わずらわしい灯油の補給が不要です。

使用環境に合わせて「縦向き」「横向き」が選べます。  
使い方に合わせていつでも簡単に変更が可能です。

鉄クロム線がヒーターパイプで包まれた構造で、衝撃に強く長寿命・高効率です。

通電状態一目でわかり、消し忘れが防止できます。

※電源コードは付いていません。

※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。

代替品



品番	EA897SH-1A
コメント	仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.