

品番 : EA897CW-3

品名 : AC100V/160W 450x300x480mm デスクパネルヒーター



販売価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/02 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0065ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	APH-16B-T
材質	ポリエステル100%	マットサイズ(W×D×H)mm	450×300×480
重量	1.7kg	消費電力	160W
電源(50/60Hz)	AC100V	電源コードの長さ	1.5m
調整温度数	弱～強(無段階)	カラー	キャメル
電気代(1時間当たり)	約5円 ※電気代は1kWhあたり31円(税込)を 目安に計算した場合です。	標準表面温度	強:55°C 弱:45°C ※室温20°Cの場合
安全設計	電流ヒューズ、温度ヒューズ、6時間自動OFF機能		

6時間自動オフタイマー付

6時間経過すると、電源ランプが点滅して、自動で切れます。

うっかり切り忘れて安心安全。

オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。

デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。

3つに折り畳めば、かさばらずに持ち運べてコンパクトに収納できます。

「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。

リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。

広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。

代替品



品番 EA897CW-2A

コメント 色:モスグレー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.