

品番：EA897CW-39

品名：AC100V/1150W コンパクトセラミックファンヒーター



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/27 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

IRIS OHYAMA セラミックヒーターデザイン JCH-TW122T

送料
1.8m 2.6kg

15cm 40cm

セラミックヒーターのメリット

送風	暖気
20Lのタンクに すぐに暖かい	暖気は約10分で 暖かくなります
充電式	汚れが落ちやすい
電気を使わずに 暖房運転が可能です	電源が切れても 暖房が止まりません

寒い冬に快適に
使用できる充実機能!

人感センサー搭載

ボタンで簡単切替
人が居ない時は
自動でOFF!
節電に
繋がります!

センサー感知範囲・距離

安心してご使用頂ける
安全装置付き

- ◎転倒時自動OFF
万一、転倒した場合自動的に電源が切れます。
- ◎切り忘れ防止機能
2時間経過すると、電源が切れて電源が切れます。
- ◎過熱防止機能
過熱状態を検知すると、電源が切れます。

製品仕様	
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	50Hz:1100W 60Hz:1150W
送風速度	2段階 (強/弱)
人感センサー感知範囲	上下方向: 60° 左右方向
人感センサー感知距離	約2m
電源コード	約1.8m
質量	約2.6kg

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JCH-TW122T
重量	2.6kg	コード長	1.8m
温風2段階切替(強・弱)			
人感センサー	感知範囲: 上下60°C、左右90°C 感知距離: 約2m	安全装置	電流ヒューズ、温度ヒューズ、 転倒OFFスイッチ、サーモスタット
縦置き、横置きできます。			
サイズ	150(W)×159(D)×400(H)mm	消費電力	50Hz:1100W、 60Hz:1150W

代替品

	品番	EA897CW-37A
	コメント	消費電力 50HZ:760W 60HZ:710W

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.