

品番：EA897CW-51A

品名：256x395x630mm/1200W オイルヒーター



販売価格	19,300円(税抜) / 21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜) / 21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/24 22:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IWH2-1208D
サイズ	256(W)×395(D)×630(H)	重量	約9kg
フィン枚数	8枚	コードの長さ	約1.6m
消費電力	強: 1200W 中: 700W 弱: 500W	適用床面積	・木造住宅 断熱材なし: 約3畳(4.9㎡)まで 断熱材厚み50mm: 約6畳(8.6㎡)まで ・コンクリート住宅 断熱材なし: 約4.5畳(6.9㎡)まで 断熱材厚み50mm: 約8畳(12.9㎡)まで

- 転倒時自動OFF機能
- 過熱防止機能
- 電源コード収納スペースがあります。
- 空気を汚さず安全で人にやさしい暖房器具です。
- 火を使わないので安全。
- 移動に便利な取っ手とキャスター付きで、収納やお部屋の移動もラクラクです。

ヒーター出力は3段階から選べます。温度調節つまみで高温から低温まで設定できます。

キャスター

自在×4

電源

AC100V(50/60Hz)

思いがけない衝突や地震で、本体が傾いたり転倒した場合、傾きセンサーが検知して運転を自動的に停止します。

本体が過熱すると、安全装置が働いて運転を停止します。本体の上から衣類やタオルなどをかけて使用すると、過熱して運転が停止することがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.