品番: EA897CW-51C

品名: 250x395x650mm/1200W オイルヒーター



販売価格	16,400円 (税抜)/ 18,040円(税込)				
カタログ価 格	16,400円(税抜)/18,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/17 13:43現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



























仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IOH-1208KS-W
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	強:1200W 中:700W 弱:500W
適用床面積	8畳(13m2)	サイズ	250×395×650(H)mm
重量	8.6kg	コード長	1.6m
フィン枚数	8枚	キャスター	自在×4
材質	スチール、ABS樹脂	安全機能	転倒時自動OFF、加熱防止機能

小さなお子様やペットにもやさしい、オイルヒーターです。

お部屋全体をゆっくり暖めます。

空気を汚さない、クリーンな暖房です。

温風や炎を出さないので安全です。

オイルヒーターはじわじわとお部屋全体を暖めるので、急激な温度変化がなく、からだにやさしいのが特徴です。

ヒーターの強さ3段階+高温から低温まで温度を微調節可能。

給油はもちろん、オイルの補充も必要ありません。

オイルを暖めるシンプルな仕組みで、とても静かです。

持ちやすい取っ手とキャスターがついているので、移動もらくらく。

サーモスタット機能付き

弱・中・強の3モード切替が可能。

傾いたとき・転倒したとき・揺れを感じたときには、傾きセンサーが検知して運転を停止します。

本体が過熱すると安全装置が働いて運転を停止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.