

品番：EA897CW-51C

品名：250x395x650mm/1200W オイルヒーター



販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 18:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

**オイルヒーターのメリット**  
 燃焼の必要無し  
 オイルヒーターは燃焼の必要が無く、燃焼や炎の心配もありません。また、燃焼による空気の汚れや臭いもありません。

**ヒーター出力3段階**  
 ダイオード素子で簡単に出力調整！  
 500W、700W、1200Wの3段階で出力調整が可能です。部屋の広さや必要に応じて最適な出力を選択できます。

**安全機能**  
 転倒時自動OFF  
 高いおもりが倒れても、本体が傾いた瞬間に感知し、電源が自動的に停止します。

**加熱防止機能**  
 本体が過熱すると、安全装置が働いて電源を停止します。冷却後から再度スタートをすることができます。過熱して電源が停止することがありません。

**サイズ/仕様**  
 高さ: 650mm  
 幅: 250mm  
 奥行: 395mm

**製品仕様**

型番	IOH-1208KS-W
消費電力	500W / 700W / 1200W
適用床面積	8畳
重量	8.6kg
コード長さ	約1.6m
材質	スチール・ABS樹脂
保証	メーカー保証2年間 （本体のみ。付属品は別）

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IOH-1208KS-W
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	強:1200W 中:700W 弱:500W
適用床面積	8畳(13m <sup>2</sup> )	サイズ	250×395×650(H)mm
重量	8.6kg	コード長	1.6m
フィン枚数	8枚	キャスター	自在×4
材質	スチール、ABS樹脂	安全機能	転倒時自動OFF、加熱防止機能

小さなお子様やペットにもやさしい、オイルヒーターです。

お部屋全体をゆっくり暖めます。

空気を汚さない、クリーンな暖房です。

温風や炎を出さないのが安全です。

オイルヒーターはじわじわとお部屋全体を暖めるので、急激な温度変化がなく、からだにやさしいのが特徴です。

ヒーターの強さ3段階+高温から低温まで温度を微調節可能。

給油はもちろん、オイルの補充も必要ありません。

オイルを暖めるシンプルな仕組みで、とても静かです。

持ちやすい取っ手とキャスターがついているので、移動もらくらく。

サーモスタット機能付き

弱・中・強の3モード切替が可能。

傾いたとき・転倒したとき・揺れを感じたときには、傾きセンサーが検知して運転を停止します。

本体が過熱すると安全装置が働いて運転を停止します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.