品番：EA897CW-71

品名：AC100V/1200W セラミックファンヒーター

販売価格	14,000円（税抜）／ 15,400円（税込）		
カタログ価格	14,000円（税抜）／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 11:52現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0065ページ		

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	ACH-S12A
サイズ(W×D×H)mm	175×191.5×371（電源コード除く）	消費電力	静音：600W 標準：1000W ターボ：1200W
重量	約2.7kg	コード長	約1.8m
材質	ABS樹脂、PP樹脂、スチール	電源	AC100V・50/60Hz
最大消費電力	1200W	調整風量数	3段階（静音・標準・ターボ）
安全装置	電流ヒューズ（20A、3.15A）、傾きセンサー（内蔵）、温度ヒューズ（100℃）、温度過昇防止用サーミスタ	適用床面積	木造住宅（断熱材の厚みなし）：約3畳（4.9㎡） コンクリート住宅（断熱材の厚みなし）：約4.5畳（6.9㎡） 木造住宅（断熱材の厚み50mm）：約6畳（8.6㎡）
目安表示値の基準値（1㎡あたりの必要W数）	断熱材の厚みなし（木造住宅/コンクリート住宅）：244W/174W 断熱材の厚み50mm（木造住宅/コンクリート住宅）：140W/93W		
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです			

スリムで大風量、コンパクトで持ち運びも簡単

いつでもどこでもあたたかく快適なおうち時間を

【コンパクト設計＆大風量】
大風量のパワーは変わらず横幅スリム“幅約17.5cm”。
さらに手動で動かせる45°上下ルーバーで、暖めたい場所に風をお届け。
暖める位置をシーンで選べます。

【シーンで選べる3モード】
リビングや寝室使う場所に合わせて選べる3モード!
お部屋をはやく暖めたい時はターボモード、勉強時などは作動音を抑えた静音モードがおすすめ!
・ターボ／1200W:リビングやお部屋をはやく暖めたいときにおすすめ!
・標準／1000W:ほど良い温風でお部屋を快適に暖めます。
・静音／600W:運転音を抑えながら暖めるので、寝室や勉強中にぴったり!

【スイッチONですぐにあったか】
約3秒で暖めスタート。
お部屋が暖まるまでの苦痛な時間とはさよなら!

【計量＆コンパクトで使いやすい】
約2.7kgで簡単に持ち運べる手軽さ。
スリムでコンパクト設計だから、置く場所も選ばず様々なシーンで活躍。
脱衣所やトイレに置いても邪魔にならない!

【安心して使える安全装置付き】
・転倒時自動OFF: 万が一、転倒した場合には運転を停止するので安心安全です。(※転倒した場合、水平で安定した場所に設置して電源を入れなおしてください。)
・チャイルドロック:子どものケガやいたずら防止に便利な機能。
・3時間自動OFF機能:運転開始から3時間たつと自動で電源OFFに。切り忘れも防げて安心。
・安全制御機能:連続運転で本体が過熱すると、安全の為運転を停止します。

【日々のお悩みも解決、セラミックヒーターのここが良い!】
・速暖:ターボモードでお部屋をすぐに暖かく。
・無臭:燃料を燃やさないので嫌な臭いがしない。
・無補充:電気発熱なので、面倒な燃料補充なし。
・空気が汚れない:有毒な排気ガスが出ないのでこまめな換気の必要なし。

代替品

品番 EA897CW-71A

コメント 変更点:商品サイズ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.