

品番 : EA897CW-74A

品名 : AC100V/1200W セラミックファンヒーター(左右首振り)



販売価格	8,250円(税抜) / 9,075円(税込)		
カタログ価格	8,250円(税抜) / 9,075円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/02/02 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	ACH-LDSW12A
サイズ	280(W)×160(D)×413(H)mm	消費電力	600W、1200W
重量	2.7kg	コード長	1.6m
調整風量数	2段階(1200W・600W)	安全装置	温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、転倒スイッチ
電源	AC100V(50/60Hz)	材質	ABS樹脂、PP樹脂、スチール
最大消費電力	1200W	適用床面積	木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9m <sup>2</sup> )まで コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9m <sup>2</sup> )まで 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6m <sup>2</sup> )まで コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9m <sup>2</sup> )まで
首振り機能	左右約80°	カラー	ホワイト

より広範囲をあたためられる左右首振りの大風量セラミックファンヒーターです。

選べる2モード(600W・1200W)を搭載。

左右首ふり機能を搭載

左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。

転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。

リビングや寝室など広い空間での使用にオススメです。

使いたいときに使いたい場所へ、サッと持ち運びしやすい。

コンパクトなサイズ感でオフシーズンの収納にも困らない。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.