


品番 : EA897E-40A

品名 : AC100V/φ40cm 工業用換気扇(1速)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 54,000円(税抜) / 59,400円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 54,000円(税抜) / 59,400円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/13 15:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0062ページ                      |      |   |



#### 仕様

|               |                  |              |                                      |
|---------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| メーカー          | スイデン (Suiden)    | 型番           | SCF-40DD1                            |
| 羽根径           | 40cm             | 仕様           | 一速式                                  |
| 電源            | AC100V(50/60Hz)  | 定格出力         | 150W                                 |
| 最大風量(50/60Hz) | 49/55m³/min      | 騒音値(50/60Hz) | 53.5/56.5dB                          |
| サイズ           | 520×520×245(T)mm | 重量           | 11.5kg                               |
| 材質            | フレーム:鉄<br>羽根:鉄   | 特長           | ・強力業務用換気扇<br>・両面ベルマウス構造<br>・低騒音構造を採用 |

スイッチは付属していません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.