


品番 : EA897E-40A

品名 : AC100V/  $\phi$  40cm 工業用換気扇(1速)



販売価格	54,000円(税抜)／59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜)／59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0062ページ		



カタログ訂正

24/09/03 重量: (誤) 9.5kg (正) 11.5kg (9013 No.55,56)

### 仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SCF-40DD1
羽根径	40cm	仕様	一速式
電源	AC100V(50/60Hz)	定格出力	150W
最大風量(50/60Hz)	49/55m <sup>3</sup> /min	騒音値(50/60Hz)	53.5/56.5dB
サイズ	520×520×245(T)mm	重量	11.5kg
材質	フレーム:鉄 羽根:鉄	特長	・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用

スイッチは付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.