


品番 : EA897E-40B

品名 : AC100V/φ40cm 工業用換気扇(3速)



販売価格	49,400円(税抜) / 54,340円(税込)		
カタログ価格	49,400円(税抜) / 54,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 14:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0062ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SCF-40DD1-T
羽根径	40cm	仕様	三速式(強・中・弱)
電源	AC100V(50/60Hz)	定格出力	150W
最大風量(50/60Hz)	49/55m ³ /min	騒音値(50/60Hz)	53.5/56.5dB
サイズ	520×520×245(T)mm	重量	12kg
材質	フレーム:鉄 羽根:鉄	特長	・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・ワンタッチで風量調整 ・低騒音構造を採用

3速スイッチ付

代替品

	品番 EA897E-50CB コメント 違い:羽根径 φ50cm
--	-------------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.