

品番：EA897E-50CB

品名：単相200V/250W/φ50cm 工業用換気扇(3速)



販売価格	76,900円(税抜) / 84,590円(税込)		
カタログ価格	76,900円(税抜) / 84,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 21:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		



#### 仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SCF-N50DE2-T
羽根径	50cm	電源	単相200V
仕様	三速式(強・中・弱)	定格出力	250W
極数	4P	最大風量(50/60Hz)	75/92 m3/min
騒音値(50/60Hz)	62/67 dB	サイズ	658×658×282(T)mm
材質	フレーム:鉄 羽:アルミ板	重量	19kg

強力業務用換気扇

両面ベルマウス構造

低騒音構造を採用

電源プラグなし

サーマルプロテクター内蔵

#### 代替品

品番	EA897E-40B
コメント	違い: φ40mm



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.