

品番 : EA897EM-30A

品名 : AC100V/φ25cm(羽根径)換気扇



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0063ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FY-25Y6
羽根径	25cm	埋込寸法	30cm角
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	18W/22.5W
騒音値(50/60Hz)	34db	換気風量(50/60Hz)	840m ³ /h
材質	フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂	サイズ	352×364×129(D)mm
重量	2.4kg	シャッター	引きひも連動式
センターキャップ径	φ82mm	電源コード長	約800mm
仕様	低騒音・長寿命タイプ		

引きひもスイッチ

ワンタッチ着脱式のファン採用

ラベル段差が無くなり油污れがサッと拭き取りやすい

設置空間の壁面にフィットします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

