

品番 : EA897EN-130

品名 : AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,200円(税抜) / 29,920円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,200円(税抜) / 29,920円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/06 05:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0063ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|--|---------------|------------------------------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FY-25PM5 |
| 羽根径 | 250mm | 埋込サイズ | 30cm角 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 強:23.5/26.5W 弱:22.0/23.0W |
| 換気風量(50/60Hz) | 強:882/918m ³ /h 弱:756m ³ /h | サイズ | 352×135×362mm |
| 材質 | フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:アルミ合金 | 羽根枚数 | 5枚 |

引きひも連動式シャッター

キッチンフードの組込みに最適です。

引きひもスイッチ

強・弱変調付

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求します。

壁コンセントが不要で、プラグ・コードも露出せずフード内設置も安心です。

不快な騒音を低減するエアーホイルチップ採用のプロペラファンです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.