

品番 : EA897EN-230

品名 : AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇



販売価格	34,100円(税抜) / 37,510円(税込)		
カタログ価格	34,100円(税抜) / 37,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/06 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0063ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FY-25EM5
羽根径	25cm	埋込寸法	30cm角
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	24.5/27.5W(50/60Hz)
材質	フレーム・シャッター: 塗装鋼板 羽根: アルミ合金	サイズ	362×352×135(D)mm
重量	3.6kg		
遠隔操作式(引きひもなし)			
電気式シャッター			
キッチンフードの組込みにも適しています。			
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求します。			
換気扇に別売の埋込コンセント(EA940CF-107)を取付けて直接配線が可能です。			
不快な騒音を低減するエアークリップ採用のプロペラファンです。			
フィルタやルーバーを取り付けることはできません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

