

品番 : EA897EN-25A

品名 : AC100V/φ20cm(羽根径)換気扇



販売価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
カタログ価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 13:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0063ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FY-20T3
羽根径	20cm	電源	AC100V(50/60Hz)
埋込寸法	25cm角	消費電力(50/60Hz)	15W/17W
騒音値(50/60Hz)	34.5/35.0dB	換気風量(50/60Hz)	550/565(m ³ /h)
材質	フレーム・シャッター: 塗装鋼板 羽根: PP樹脂	サイズ	306×302×36(D)mm
重量	1.9kg	シャッター	引きひも連動式
仕様	局所換気用のスタンダードタイプ	適合フード	EA997MP-350
引ひもスイッチ			
新ワンタッチ着脱式のファン採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.