

品番 : EA897EN-30A

品名 : AC100V/ ϕ 25cm(羽根径) 換気扇



販売価格	10,960円(税抜)／12,056円(税込)		
カタログ価格	10,960円(税抜)／12,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0063ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FY-25T3
羽根径	25cm	電源	AC100V(50/60Hz)
埋込寸法	30cm角	消費電力(50/60Hz)	25.5W/27.5W
換気風量(50/60Hz)	900/920(m ³ /h)	騒音値(50/60Hz)	35.5/36.5dB
材質	フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂	サイズ	352.5×352×39(D)mm
重量	2.2kg	シャッター	引きひも連動式
仕様	局所換気用のスタンダードタイプ		
引ひもスイッチ			
新ワンタッチ着脱式のファン採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.