

品番 : EA897EN-30HA

品名 : AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇



販売価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/21 09:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0065ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FY-25M5
羽根径	25cm	埋込寸法	30cm角
電源	AC100V(50/60Hz)	能力	6~8畳(10~13m ²)
風量(50/60Hz)	881/918(m ³ /h)	騒音値(50/60Hz)	38/38.5(m ³ /h)
カバーサイズ	362×45×350mm	重量	3.4kg
材質	フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:アルミ板		
引ひもスイッチ			
連動シャッター			
汚れがふきとりやすく、燃えにくく長寿命			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.