

品番：EA897ES-20

品名：AC100V/ 15W/ φ 20cm 換気扇(低騒音型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 26,500円(税抜) / 29,150円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 26,500円(税抜) / 29,150円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2024/05/18 00:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0065ページ                      |      |   |



#### 仕様

|             |  |               |                  |
|-------------|--|---------------|------------------|
| メーカー        | 三菱電機   | 型番            | EWF-20YSA        |
| 羽根径         | 20cm   | 埋込寸法          | 32cm角            |
| 電源          | AC100V(50/60Hz)                                  | 消費電力(50/60Hz) | 27W/28W          |
| 材質          | 本体取付枠・モーター・モーターカバー: 溶融めっき鋼板<br>羽根: 鋼板<br>取付板: 平鋼 | サイズ           | 320×320×197(D)mm |
| 重量          | 3.2kg  | 騒音(50/60Hz)   | 27/31dB          |
| 風量(50/60Hz) | 660/780m3/h                                      | 公称出力          | 15W              |

低騒音型

工場・作業場・倉庫用

ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現

モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現

近接設置可能

(ただし吸入側に遮へい物や極端な風格の曲がりがある場所には設置できません。)

代替品



**品番** EA897ES-25

**コメント** 消費電力、羽根径などの違い

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.