

品番 : EA897ES-35A

品名 : AC100V/150W/φ35cm 換気扇(低騒音型)



販売価格	49,100円(税抜) / 54,010円(税込)		
カタログ価格	49,100円(税抜) / 54,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 00:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0063ページ		



仕様

メーカー	三菱電機	型番	EWF-35DSA
羽根径	35cm	埋込寸法	47cm角
電源	AC100V	消費電力(50/60Hz)	130/175W
材質	本体取付枠・モーター・モーターカバー: 溶融めっき鋼板 羽根: 鋼板 取付板: 平鋼	サイズ	470×470×259(D)mm
重量	9.4kg	騒音(50/60Hz)	42/45.50dB
風量(50/60Hz)	3000/3600m ³ /h	公称出力	150W

低騒音型

工場・作業場・倉庫用

ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現

モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現

近接設置可能

(ただし吸入側に遮へい物や極端な風格の曲がりがある場所には設置できません。)

代替品



品番 EA897ES-35
コメント メーカー型番の違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.