

品番：EA897ES-40BA

品名：AC100V/100W/φ40cm 換気扇(低騒音型)



販売価格	73,300円(税抜) / 80,630円(税込)		
カタログ価格	73,300円(税抜) / 80,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/06/01 21:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	三菱電機	型番	EWG-40CSA2
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	97W/131W
サイズ(mm)	520×520×285(D)	羽根径	40cm
埋込寸法	52cm角	重量(kg)	12.2
騒音値(dB)	36/39.50	材質	本体取付枠・モーター・モーターカバー: 溶融めっき鋼板 羽根: 鋼板 取付板: 平鋼
公称出力	100W	電圧	100V
風量(50/60Hz)	3180/3780m <sup>3</sup> /h		

#### 低騒音型

ダブルキューブファンを採用し、低騒音化を実現

モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現

#### 近接設置可能

(ただし吸入側に遮へい物や極端な風格の曲がりがある場所には設置できません。)

#### 屋内型

代替品

	<p><b>品番</b> EA897ES-40B <b>コメント</b> メーカー型番</p>
---	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.