

品番：EA897K-31

品名：3相200V/400W/φ400mm 送風機



販売価格	97,200円(税抜) / 106,920円(税込)		
カタログ価格	97,200円(税抜) / 106,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/12 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0227ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SJF-408
ファン径	400mm	コード	60cm
電源	3相200V	消費電力	(50/60Hz)420/600W
サイズ	475×350×522(H)mm	羽根枚数	8枚
極数	4P	定格電力	2.8A
騒音値(50/60Hz)	76.5/81db	風量(50/60Hz)	78/91m3/分
適合ダクト径	φ420mm	重量	26kg
材質	本体、羽根:鋼板製	用途	大風量の必要な工場・畜舎などのダクト換気に。

キャスターなし

モーター保護具は内蔵していません。モーター焼損事故防止の為、必ず市販のモーターブレーカーを設置して下さい。

〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.