

品番：EA897K-32

品名：3相200V/400W/φ400mm 送風機



販売価格	162,600円(税抜) / 178,860円(税込)		
カタログ価格	162,600円(税抜) / 178,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/12 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0227ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SJF-404A
ファン径	400mm	コード	10m
電源	3相200V	消費電力(50/60Hz)	315/415W
極数	4P	風量(50/60Hz)	163/208m ³ /分
騒音値(50/60Hz)	67.5/72.5	定格電流	2.8A
サイズ	718×590×858(H)mm	重量	35kg
材質	本体、羽根: 鋼板製	特長	・サーマルスイッチ内蔵 ・低騒音タイプ ・移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)

レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。

〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認ください、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

