品番: EA897LV-1

品名: φ152x425mm ブロワー(エアー式)



販売価格	76,500円 (税抜)/84,150円(税込)					
カタログ価 格	76,500円(税抜)/84,150円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/04 22:41現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	1051ページ2486ページ					







エアーを増幅させて大容量のエアーを生み出します

仕様

エアー接続口	1/2"NPT(付属のカップリングをはず すと1/2"NPTねじがきってあります。)	全長	425mm
吐出口径	φ152mm	重量	2.5kg
エアー消費量	1400L/分(使用圧力0.42MPa時)	エアー流量	27m3/分(使用圧力0.42MPa時)
騒音値	82.5dB		

エアーを増幅させて大容量のエアーを生み出します。

使用圧力は0.96MPa以下で使用して下さい。

雄ねじプラグはEA140DB-24を使用して下さい。

軽量構造になっており、持ち運びハンドルが付いているため、一人でも持ち運びが可能です。

安全に設計されており、別途ガードは必要ありません。

頑丈な亜鉛メッキスチール製ディフューザーは、高い耐久性を誇ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.